

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2242 16
GTIN	4062406199081
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Mint a 202242 sz.

Felhasználás:

Nagyolóshoz és simításhoz.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D _c	16 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	48 mm
Spirálszög	45 fok
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 16 mm

202242 16