

**VHM sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8107 8
GTIN	4062406199623
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**Tűrés: **S méret = ±0,1 mm.****Mint a 208107 sz.****Felhasználás:**Munkadarabok éléinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.**Műszaki leírás**

Szár Ø D _s	8 mm
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,04 mm
Méret S	5,6 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Teljes hossz L	59 mm
Vágóél Ø D _c	8 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Fogak száma Z	4
Tartalom	5

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

VHM sorjázó90° Ø h6 DC 8 mm

208107 8