

Garant**Pneumatikus központosító satu, Típus: 160/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Beállítható löket + 5 mm oldalanként.**
- **A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.**
- **A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozicionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.**

Alaplappal a nagy megtámasztó nyomaték és a maximális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez.**

Opcionális tartozék:

360183 – 360187 sz. pofakínálat.

Műszaki leírás

Max. szorítóerő	22,5 kN
B	160 mm
Súly	22,2 kg
L	160 mm

Magasság H	99,2 mm
Szorító löket	8,5 mm
Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Pofaszélesség A	104 mm
Hozzávaló színekód	PCV 160
Keresztirányú raszterméret	200 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Szorítópofa pár Típus 1	360183 1
Szorítópofa pár Típus 1	360184 1
Lágy rátétpofa 1/2 Típus 148S	360186 148S
Lágy rátétpofa pár Típus 148	360187 148
Lágy rátétpofa pár Típus 168	360187 168
Lágy rátétpofa 1/2 Típus 148A	360186 148A
Pofa adapter Típus 160	360182 160
Alappofa pár Típus 148	360185 148