



Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	320673 4
GTIN	4062406200060
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.

Ház Ø D: 69 mm

Hasznos hossz B: 116 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 14 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 53 mm

Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	500 kg
Hasznos hossz B	116 mm
Csúcs hossza C	53 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	14 mm
Morse kúp	MK4
Ház Ø D	69 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Maximális fordulatszám	3800 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	32 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs