

**HOLEX****Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320672 3
GTIN	4062406199944
Árucikk kategória	32L

**Leírás****Kivitel:**

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 50 mm

Hasznos hossz B: 79 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 29,5 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min<sup>-1</sup>

**Műszaki leírás**

Csúcs hossza C	29,5 mm
Hasznos hossz B	79 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	25 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Morse kúp	MK3
Munkadarab tömeghez	500 kg
Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Ház $\varnothing$ D	50 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs