

HOLEX**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320672 4
GTIN	4062406199951
Árucikk kategória	32L

Leírás**Kivitel:**

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 69 mm

Hasznos hossz B: 103 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 40 mm

Maximális fordulatszám: 3800 min⁻¹

Műszaki leírás

Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Maximális fordulatszám	3800 min ⁻¹
Ház Ø D	69 mm
Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	800 kg
Csúcs hossza C	40 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	32 mm
Hasznos hossz B	103 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs