

HOLEX**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320672 2
GTIN	4062406200244
Árucikk kategória	32L

Leírás**Kivitel:**

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 50 mm

Hasznos hossz B: 79 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 29,5 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹

Műszaki leírás

Csúcs hossza C	29,5 mm
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Hasznos hossz B	79 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	25 mm
Morse kúp	MK2
Ház Ø D	50 mm
Munkadarab tömeghez	500 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs