

**HOLEX****Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320652 4
GTIN	4062406200299
Árucikk kategória	32L

**Leírás****Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 54 mm

Hasznos hossz B: 85,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 29,5 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min<sup>-1</sup>

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
------------------------	------------------------

Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Csúcs hossza C	29,5 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	25 mm
Ház $\varnothing$ D	54 mm
Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	500 kg
Hasznos hossz B	85,5 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs