

HOLEX**Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320652 2
GTIN	4062406200329
Árucikk kategória	32L

Leírás**Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 49 mm

Hasznos hossz B: 79 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 29,5 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹

Műszaki leírás

Hasznos hossz B	79 mm
-----------------	-------

Morse kúp	MK2
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	500 kg
Csúcs hossza C	29,5 mm
Ház Ø D	49 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	25 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs