

**Garant****VHM másolómaró hosszú, Hengeres szár, Ø D: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212590 8      |
| GTIN              | 4045197761347 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm. Belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Tömör keményfém** – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar      | 219870 (7IP; 0,9 Nm) |
| Teljes hossz $L_{ges}$ | 100 mm               |
| Vágóélek száma Z       | 2                    |
| Kinyúlási hossz $L_1$  | 25 mm                |
| Ø $d_1$                | 7,2 mm               |
| Vágóél Ø $D_c$         | 8 mm                 |
| Szár Ø $D_s$ h6        | 8 mm                 |
| belső hűtés            | nem                  |
| Szárkivitel            | Hengeres szár        |
| Marási felhasználási   | Másolómarás          |

|                |            |
|----------------|------------|
| Szerszámcsere  | PowerCard  |
| Termék fajtája | Másolómaró |

---

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm  | 211750 0,9 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP | 674252 7IP |
| Szorítócsavar  | 219870     |