

Garant**VHM másolómaró hosszú, Hengeres szár, Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212590 10
GTIN	4045197761354
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø d_1	8,8 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Váltólapka csavar	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D_s h6	10 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	219874
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP