

Garant**VHM másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212592 10
GTIN	4045197761453
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	10 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Szár Ø D_s , h6	10 mm
Váltólapka csavar	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø d_1	8,8 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Szorítócsavar	219874