

**Garant****VHM másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212592 20
GTIN	4045197761484
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

**Tömör keményfém** – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

**Figyelem:**

A fordulatszámot a  $D_w$  működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Ø $d_1$	17,5 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	190 mm
Váltólapka csavar	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	75 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Szorítócsavar	219871
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP