

Garant**Marólapka Ø 12 mm, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Minőség: HU7810

Műszaki leírás

Típus	ALU
Minőség	HU7810
Sarokrádiusz	2 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	2 mm

Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,25 mm
Előtolás f_z acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz