

Garant**CNMG 190624, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190624 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,

Fogásmélység a _p	1,5 - 8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz