

Garant**CNMM 160616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160616 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mm

Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,6 mm

Fogásmélység a _p	2 - 10 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz