


**HOLEX****Tépőzáras csiszolótárcsa (A) 15 lyukasztással, Ø 150 mm, Szemcsézet: 100****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG5779 100    |
| GTIN              | 4062406201807 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

A portaszító bevonat megakadályozza a korai eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú. Tépőzáras csiszolótárcsa félig nyitott szórással, korund (A).

Az 567790 sz.-nak felel meg.

**Felhasználás:**

**Excenter csiszolókon** tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

**Univerzális termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, festékrendszereken és fákon.

**Műszaki leírás**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tárcsa Ø                      | 150 mm |
| Szemcsézet                    | 100    |
| Tartalom                      | 500    |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A      |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom  | < 0,1 %                  |
| Terméknév attribútum        | Ø 150 mm                 |
| Elszívó lyukak száma        | 15                       |
| Meghajtó gép                | Excenter csiszoló        |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s                   |
| Termék fajtája              | Tépőzárás csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm           | 567885 150 |
| PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm | 567887 150 |
| Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm            | 567990 147 |

Tépőzáras csiszolótárcsa (A)15 lyukasztással Szemcsézet  
100

---

567790 100