


Garant**SNMG 150608, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150608 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7020
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7020
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150608
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz