

**Garant****SNMG 150612, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 150612 HB7020 Sarokrádiusz: 1,2 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 6 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz