

Garant**SNMG 150616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150616 HB7020 Sarokrádiusz: 1,6 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz