



Gép villa készlet, Szárméret: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290025 12
GTIN	4030741656767
Árucikk kategória	29H

Leírás

Tartalma:

1 – 1 db 290000 sz. és 290010 sz. gépi villa: 12 méret

2-2 db 290161 sz. recézőgörgő: 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8 méret

1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8 méret

1-1 db 290161 sz. recézőgörgő: 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°

Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Gépi villajobbos Szárméret 10 mm	290000 10
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Gépi villajobbos Szárméret 12 mm	290000 12
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Gépi villauniverzális Szárméret 10 mm	290010 10
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Gépi villauniverzális Szárméret 12 mm	290010 12
Gépi villabalos Szárméret 10 mm	290001 10
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6