

HOLEX®
CNMG 09T304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020

Rendelési adatok

Rendelés száma	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 09T304 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Minőség	HBX020
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 6,5 mm
Forgácstörő	PM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes