


Garant**SNMM 120412, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SR
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 120412

Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz