

Garant**VHM nagyoló maró belső hűtéssel, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 205336 6 |
| GTIN | 4045197767264 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Belső hűtéssel.**A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.****Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------------------|
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Élhossz L _c | 13 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 21 mm |
| Tűrés névleges Ø | d11 |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,06 mm |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,35 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Teljes hossz L | 57 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Vágóél Ø D _c | 6 mm |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nyak $\varnothing D_1$ | 5,8 mm |
| Spirálszög | 30 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | DLC |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Maróprofil | WR |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ szélezésnél |
| belső hűtés | igen |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 320 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 260 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 150 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 180 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|