



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 12Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657320 12
GTIN	4562135128562
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Műgyanta markolattal.

Fixen beépített irányváltós racsn.**Funkció:**

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Súly	190 g
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Maximális nyomaték	12 Nm
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	125 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Teljes hossz L	185 mm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	QSP
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Beállító kulcs Típus 1	657325 1
Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10