

**Garant****Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási Ø D1:  
M16X8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

**Felhasználás:**

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	21 mm
Menet M	M16
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Hossz L	42 mm
Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Szűkítő