

**Garant****VHM-HPC fúró, FS típus, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 7,9 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122675 7,9
GTIN	4045197398130
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

**Különösen stabil** a megnövelt lélekvastagság és a **speciális profil** következtében. Speciális csúcskialakítás.

**Nagy körfutási pontosság és hosszú élettartam.**

**Jó felületminőség.**

**Ajánlás:****Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 2

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: h7

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 41,2 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Szár Ø  $D_s$ : 8 mm

Előtolás f titánban > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø $D_c$	7,9 mm
Szártűrés	h6
Előtolás f titánban > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,

Forgácshorony hossza $L_c$	53 mm
Tűrés névleges $\emptyset$	h7
Szár $\emptyset D_s$	8 mm
Teljes hossz L	91 mm
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	41,2 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	6×D
Típus	FS
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró