

Garant**GARANT Softcut® élettörő maró MTC, furattal, γ szög: 75fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215152 75
GTIN	4045197801029
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élettörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek érhetőek el.

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Elérhető leélezési szélesség b	7,5 mm
Felfogó furat \emptyset	22 mm
Elérhető leélezési magasság h	27,8 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.T 1805..
γ szög	75 fok

Effektív élek száma Z_{eff}	3
Legnagyobb $\varnothing D_1$	50 mm
Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
Legkisebb $\varnothing D$	35 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	60 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,11 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP