



MultiMaster MM 500 Plus Top, Típus: 72295261



Rendelési adatok

Rendelés száma	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és túcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

Nagyteljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez. **Top** – teljes felszereltséggel, átfogó csiszolási tartozékokkal.

Szabvány:

MultiMaster – nagyteljesítményű és univerzálisan használható rezgőkészülék.

- **Nagyon nyugodt járás.**
- **Antivibrációs rendszer önhordó motorral (le van választva a házról).**
- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **QuickIN gyorsbefogó rendszer (gyors szerszámcsere kulcs nélkül)**

- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám szabályozás az optimális munkavégzés érdekében.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános használatának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

Tartalom:

30 darabos tartozék készlet, 1× elszívó berendezés, 1× műanyag szerszámkoffer.

30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (Ø 75), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott., 1-1× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse). 1 szerszámkoffer készlet **"Top"** 2 csiszolólappal (1 × lyukasztott és 1 × lyukasztás nélkül), 3 – 3 csiszolólap lyukasztott és lyukasztás nélkül (60, 80, 120, 180 szemcse), 1 csiszolótányér Ø 115 mm lyukasztott, 2 – 2 csiszolólap lyukasztott (60, 80, 180 szemcse), 1 elszívó berendezés, 1 fix spatula, 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 HSS szegmensbetétes fűrészlap, 1 keményfém szegmensbetétes fűrészlap, 1 keményfém ráspoly (háromszög) lyukasztott.

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: FMM 350 QSL Top

Teljesítményfelvétel: 350 W

Szerszámbe fogás: StarlockPlus, Starlock

Rezgésszám: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitúdó (oszcillációs mozgás): 2 × 1,7 fok

Csiszolólapp sarokméret: 80 mm

Műszaki leírás

Rezgésszám	10000 - 19500 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	350 W
Kábelhossz	5 m
Csiszolólapp sarokméret	80 mm
Súly	1,4 kg
Gyártó jelölése	FMM 350 QSL Top
Szerszámbe fogás	StarlockPlus, Starlock
Amplitúdó (oszcillációs mozgás)	2 × 1,7 fok
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer

Termék fajtája

Rezgőkészülékek