



## MultiMaster MM 300 Plus Start, Típus: 72295361



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

A Starlock Plus szerszámefogónak köszönhetően önnek 100 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock és Starlock Plus teljesítmény kategóriában.

MultiTool építéshez és felújításhoz fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez szükséges alapfelszereltséggel.

#### Tartalom:

1× műanyag szerszámkoffer, 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: FMT 250 QSL QuickStart

Teljesítményfelvétel: 250 W

Szerszámefogás: StarlockPlus, Starlock

Rezgésszám: 11000 - 20000 min<sup>-1</sup>  
Amplitúdó (oszcillációs mozgás): 2 × 1,6 fok  
Csiszolólap sarokméret: 80 mm

## Műszaki leírás

Kábelhossz	5 m
Csiszolólap sarokméret	80 mm
Súly	1,4 kg
Gyártó jelölése	FMT 250 QSL QuickStart
Rezgésszám	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Teljesítményfelvétel	250 W
Szerszámbefogás	StarlockPlus, Starlock
Amplitúdó (oszcillációs mozgás)	2 × 1,6 fok
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Rezgőkészülékek