

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Árucikk kategória	250

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	1 mm
Vágóélek száma Z	7
Felfogó furat Ø	16 mm
belső hűtés	igen
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	31,3 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,55 fok

Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------