

Furatkés alaptest rezgés csillapító, 12×D, Rendszer / szár Ø: QC/20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej közepeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Rendszer: QC

Teljes hossz L_{ges} : 300 mm

Nem befogható tartomány S: 136,5 mm

Ajánlott befogási hossz: 80 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

Műszaki leírás

Rendszer	QC
Szár Ø	20 mm
Nem befogható tartomány S	136,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	300 mm

Ajánlott befogási hossz	80 mm
Szerelőcsavar	269025 2
Belső kiesztergálási mélység max.	12×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2