

Furatkés alaptest rezgéscsillapító, 10×D, Rendszer / szár Ø: DM/40



Rendelési adatok

Rendelés száma	264922 DM/40
GTIN	4251414902121
Árucikk kategória	29E

Leírás

Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej középeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Rendszer: DM

Teljes hossz L_{ges} : 528 mm

Nem befogható tartomány S: 182,9 mm

Ajánlott befogási hossz: 160 mm

Szerelőcsavar: 269025 1

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	528 mm
Ajánlott befogási hossz	160 mm
Szár Ø	40 mm
Nem befogható tartomány S	182,9 mm
Rendszer	DM

Szerelőcsavar	269025 1
Belső kiesztergálási mélység max.	10xD
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2