


**Garant****GARANT fúrógépsatu 60 mm, Pofaszélesség A: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365035 120
GTIN	4045197770691
Árucikk kategória	31S

**Leírás****Kivitel:**

- **Stabil kivitel erős orsóval.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Precíz befogás a lapos pályavezeték miatt.**
- **Az egyik pofát horizontális és vertikális prizmával látták el gömbanyagokhoz, a másik pofa sima.**
- **Lapos munkadarabok befogásához mindkét pofa lépcsős.**
- **Szabadalmaztatás alatt álló integrált excentrikus gyorsrögzítő a fúrógép asztalon történő biztonságos rögzítéshez.**
- **A hornyoknál történő gyors rögzítés a fúrógép teljes asztalán lehetővé teszi a befogott munkadarab rugalmas és hatékony megmunkálását bármely pozíciónál, ismételt rögzítés nélkül.**

**Felhasználás:**

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

**Alapanyag:**

A test és a mozgó pofák speciális öntvényből készülnek.

**Pontosság:**

**0,10 mm-en** belül.

**Műszaki leírás**

Teljes magasság c	90 mm
Befogási tartomány b	173 mm

Pofamagasság C	40 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	BM satu szürke
Maximális teljes hossz L <sub>4</sub>	556 mm
Szorítóhorony távolság	160 mm
Pofaszélesség A	120 mm
Alaptest hossza a	340 mm
Súly	18 kg
Szorítóhorony szélesség	17 mm
Alaptest szélesség B	193 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

## Tartozék

Ütköző Típus 2	365028 2
Tartalék pofa pár (2 darab) gyorszorítás ill. kézi fúrógépsatukhoz Típushoz 120	365036 120
Vezetősín a 365023 sz. satuhoz	365025
Tartalék orsó kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 120	365037 120