

**Garant****GARANT fúrógépsatu 60 mm, Pofaszélesség A: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365035 150
GTIN	4045197771001
Árucikk kategória	31S

**Leírás****Kivitel:**

- **Stabil kivitel erős orsóval.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Precíz befogás a lapos pályavezeték miatt.**
- **Az egyik pofát horizontális és vertikális prizmával látták el gömbanyagokhoz, a másik pofa sima.**
- **Lapos munkadarabok befogásához mindkét pofa lépcsős.**
- **Szabadalmaztatás alatt álló integrált excentrikus gyorsrögzítő a fúrógép asztalon történő biztonságos rögzítéshez.**
- **A hornyoknál történő gyors rögzítés a fúrógép teljes asztalán lehetővé teszi a befogott munkadarab rugalmas és hatékony megmunkálását bármely pozíciónál, ismételt rögzítés nélkül.**

**Felhasználás:**

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

**Alapanyag:**

A test és a mozgó pofák speciális öntvényből készülnek.

**Pontosság:**

**0,10 mm-en** belül.

**Műszaki leírás**

Szorítóhorony szélesség	19 mm
Alaptest hossza a	400 mm

Súly	23,8 kg
Befogási tartomány b	209 mm
Teljes magasság c	90 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	BM satu szürke
Szorítóhorony távolság	189 mm
Pofaszélesség A	150 mm
Pofamagasság C	40 mm
Maximális teljes hossz L <sub>4</sub>	652 mm
Alaptest szélesség B	226 mm
Termék fajtája	Fúrógép satu

## Tartozék

Vezetősín a 365023 sz. satuhoz	365025
Tartalék pofa pár (2 darab) gyorszorítás ill. kézi fúrógépsatukhoz Típushoz 150	365036 150
Ütköző Típus 2	365028 2
Tartalék orsó kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 150	365037 150