



Elektronikus nyomaték kulcs, Maximális nyomaték: 20Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655275 20
GTIN	4018754243693
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon karcsú és kompakt felépítésű kis nyomatékokhoz 1 Nm-től.**
- **Egyszerűen kezelhető egy gombos vezérléssel.**
- **3 mérési üzemmód: Track, Peak Hold, csavarozási feladat, kiértékeléssel.**
- **Kiegészítő funkciók SENSOMASTER 4 szoftverrel (díjmentesen elérhető a regisztrációt követően www.stahlwille.de/downloads):– A csavarozási feladat beállítható– A csavarozási folyamat értékelése színes LED-ekkel, berregővel és vibrációval– Beállítható kalibrálási időköz– Dokumentálható**
- **A kompakt felépítés még a szűk helyeken végzett munkát is lehetővé teszi.**
- **Fixen beépített finomfogazású racsni (80 fog) QuickRelease technológiával.**
- **Áttekinthető kijelző.**
- **USB csatlakozó.**
- **Tetszőleges erő kifejtés.**
- **Integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és időintervallum után.**

Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Stabil műanyag koffer, USB kábel és elem (3,6 V / 14500 típus) 081560 sz. SL760 méret.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Maximális nyomaték	20 Nm
Felbontás	0,01 Nm
Súly	145 g
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Nyomatéktartomány	1 - 20 Nm
Nyomatéktartomány	0,7 - 15 lbfft
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 SL760
Nyomatéktartomány	9 - 180 lbfin
Sorozat	SENSOTORK® 701
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfin
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	Vibromotor
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kijelzés	digitális
Teljes hossz L	210 mm
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Visszajelzés	megjelenítő
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	160 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	USB csatlakozó
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Elem típusa	SL760
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa SL760	081560 SL760
---	--------------