



## Kétfokozatú fúrógép, Típus: 720554



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075150 720554
GTIN	4014586882512
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt kétfokozatú kézi fúrógép fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz és csavarozáshoz.**
  - **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás finom megfúráshoz és csavarozáshoz.**
  - **Integrál kapcsoló jobb / bal forgásirány átkapcsolóval a kényelmes kezelés érdekében.**
- Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogás érdekében (alakzáró).

#### Előny:

Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

#### Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó tokmány befogóerő-biztosítással, 1 segédmarkolat.

#### Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-től talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	25 mm
Teljesítményfelvétel	500 W
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	35 mm
Gyártó jelölése	BOP 10-2

Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	10 mm
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	8 mm
Súly	2 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 2250 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép