



Kétfokozatú fúrógép, Típus: 720555



Rendelési adatok

Rendelés száma	075150 720555
GTIN	4014586882567
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt kétfokozatú kézi fúrógép fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz és csavarozáshoz.**
 - **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás finom megfúráshoz és csavarozáshoz.**
 - **Integrál kapcsoló jobb / bal forgásirány átkapcsolóval a kényelmes kezelés érdekében.**
- Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogás érdekében (alakzáró).

Előny:

Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó tokmány befogóerő-biztosítással, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	2 kg
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	37 mm
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	10 mm

Maximális csigafűrő Ø acélban 1. fokozat	13 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	BOP 13-2
Fűrőtokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Teljesítményfelvétel	550 W
Maximális csigafűrő Ø fában 2. fokozat	27 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 680 min ⁻¹
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 2200 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fűrőgép