

HOLEX

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657277 50
GTIN	4045197804143
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3 \%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	50 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Súly	700 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	206 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	237 mm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	31,8 mm
Teljes hossz L	335 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657630 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657582 1-3/8
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657630 1-3/8
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657630 1-1/2