

HOLEX

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657277 100
GTIN	4045197804150
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3 \%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Maximális nyomaték	100 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Súly	800 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	287 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	247 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	40 mm
Teljes hossz L	380 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Feltűzhető racsní Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Feltűzhető racsníkioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2