

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJBR/L 2020X16

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1604..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 40 mm

Teljes hossz L: 99 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	99 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Lapkaméret	16 mm

Alátétlapka	259033 5
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Csavar alátétlapkához	269013 1
Fejhossz L ₁	40 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020X16
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500