

HOLEX

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 200Nm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657277 200 |
| GTIN | 4045197804167 |
| Árucikk kategória | 62E |

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3\%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|--|
| Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm |
| Maximális nyomaték | 200 Nm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Súly | 1000 g |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Kijelzés | analóg |
| Nyomatéktartomány | 40 - 200 Nm |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 369 mm |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂] | 40 mm |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁] | 329 mm |
| Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó) |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Visszajelzés | kioldó |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | lbfft |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Teljes hossz L | 465 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Méréstechnika | mechanikus |

| | |
|-----------------|---------------|
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm | 020010 400 |
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll | 657582 2-1/2 |
| Feltűzhető racsní Meghajtó négyszög 2-1/2 coll | 657620 2-1/2 |
| Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll | 657630 2-1/2 |
| Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll | 657630 2-3/4 |
| Feltűzhető racsníkioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll | 657580 2-1/2 |