

**HOLEX****Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 200Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657352 200
GTIN	4045197804204
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Fixen beépített racsnival elveszítetlen áttolható négyszöggel **jobbos és balos meghúzáshoz**.

**Funkció:**

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

a beállított érték  $\pm 3\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Maximális nyomaték	200 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	1200 g
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	335 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Teljes hossz L	459 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

Kalibrálás és beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül  
Maximális nyomaték 400 Nm

020090 400

020020 1000

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

## Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 400 Nm	654460 400
Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/2 coll	657271 1/2