

ALLURIS

Nyomatékellenőrző és kalibráló készülék, Maximális nyomaték: 2 Nm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	654395 2
GTIN	4260244681229
Árucikk kategória	47E

Leírás**Kivitel:**

Kompakt mérőkészülék **önálló működtetéshez** saját napelemes energiaellátással vagy **kalibráló készülékbe történő beépítéshez** (külön rendelésre).

Előny:

Manuális és motoros nyomaték csavarozók **gyors ellenőrzése** határérték felügyelettel, adatmemóriával és USB csatlakozóval. **Kézi működtetésű csavarozó- és nyomaték szerszámok kalibrálása DIN EN ISO 6789 szerint** (kalibráló készülékkel kombinálva), kalibráló szoftverrel komplett kalibrálási bizonyítvány készítéséhez. Egy kalibrálási bizonyítvány készítésének feltétele, hogy maga a felhasznált vizsgálókészülék is rendelkezzen kalibrálási bizonyítvánnyal, amely tárolva van a készülékben. Egy frissített kalibrálási bizonyítványnak a rendszerbe történő bejegyzése a gyártó által történik.

Felhasználás:

Univerzális készülék kis és közepes nyomatékok méréséhez és a szoftver segítségével szabvány szerinti saját kalibrálási bizonyítványok készítésének lehetőségéhez.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhöz nem alkalmas!

DAkkS kalibrálási bizonyítvány lehetséges.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 0,5\%$

Felbontás: 0,002 Nm

Méréstartomány: 0,2 - 2 Nm

Kijelző készülék szélessége: 147 mm

Kijelző készülék magassága: 79 mm

Kijelző készülék mélysége: 280 mm

Súly: 5 kg

Műszaki leírás

Kijelző készülék szélessége	147 mm
Maximális nyomaték	2 Nm
Hatszög befogó	5/16, 1/4 és 5/32 coll
Kijelző készülék magassága	79 mm
Súly	5 kg
Méréstartomány	0,2 - 2 Nm
Kijelző készülék mélysége	280 mm
Négyszög befogó	3/8 coll
Négyszög befogó	1/4 coll
Felbontás	0,002 Nm
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Energiaellátás	napelemes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Interfész	USB csatlakozó
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.

Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

018860 400/2