

Garant**Forgócsúcs cserélhető betéhez, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 25
GTIN	4045197773647
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Hengeres szár furatkés tartókba, patronos befogókba vagy hidropasztikus szerszámbefogóba való befogáshoz; második revolverbe való befogáshoz.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
------------------------	------------------------

Teljes hossz L	118 mm
Ház Ø D	44 mm
Szár Ø D ₁	12 mm
Rugóút	3 mm
Ø d	25 mm
Körfutáshiba	0,01 mm
Munkadarab tömeghez	300 kg
Hasznos hossz L ₁	51 mm
Hozzávaló színekód	K12
Befogó	Szár Ø 25 mm.
Termék fajtája	Központosító csúcs

Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 1	320625 1
Betét forgócsúchhoz Típus 3	320625 3
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320625 2
Betét forgócsúchhoz Típus 6	320625 6
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320625 4
Betét forgócsúchhoz Típus 5	320625 5