

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320645 3
GTIN	4045197773661
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Könnyű kivitel karcsú házzal.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- MK szár edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 34 mm

Hasznos hossz B: 64 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 19,5 mm

Maximális fordulatszám: 6000 min⁻¹

Műszaki leírás

Hasznos hossz B	64 mm
-----------------	-------

Morse kúp	MK3
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Csúcs hossza C	19,5 mm
Ház Ø D	34 mm
Munkadarab tömeghez	400 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	15 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs