

**Garant****Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320645 4
GTIN	4045197773678
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- Könnyű kivitel karcsú házzal.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- MK szár edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 43 mm

Hasznos hossz B: 77 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 27 mm

Maximális fordulatszám: 6000 min<sup>-1</sup>

**Műszaki leírás**

Maximális körfutáshiba	0,005 mm
------------------------	----------

Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	800 kg
Csúcs hossza C	27 mm
Maximális fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Ház Ø D	43 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	20 mm
Hasznos hossz B	77 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs