



Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnyal, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657095 50
GTIN	2050002047129
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnyal.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Előny:

Skála szerint előbeállítható és a levehető beállító fej levételével további elállítás ellen védhető. A kulcs opcionálisan a mellékelt biztosító csavarral és matricával biztosítható manipuláció ellen.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapl mérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapl mérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Maximális nyomaték	50 Nm
Súly	1050 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	0,25 Nm
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Nyomatéktartomány	7 - 37 lbfft
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	363,5 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	297,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	280 mm
Beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730Fix
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4

Nyomatékkulcs QuickSelectelállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnal nélkül Maximális nyomaték 50 Nm

657099 50