

**Garant****Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320645 5
GTIN	4045197773685
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**

Csúcsszög 60°.

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 58 mm

Hasznos hossz B: 105 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 30 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 37 mm

Maximális fordulatszám: 4000 min<sup>-1</sup>

**Műszaki leírás**

Ház Ø D	58 mm
---------	-------

Hasznos hossz B	105 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Morse kúp	MK5
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	30 mm
Munkadarab tömeghez	1600 kg
Csúcs hossza C	37 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs