

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320657 3
GTIN	4045197774149
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 60 mm

Hasznos hossz B: 95 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 24 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 36 mm

Maximális fordulatszám: 4300 min⁻¹**Műszaki leírás**

Morse kúp	MK3
Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	24 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hasznos hossz B	95 mm
Csúcs hossza C	36 mm
Ház Ø D	60 mm
Munkadarab tömeghez	400 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs